FABORY

# Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M5X40

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 24560.050.040 |
| Marque | - |
| UBB | 950353145747 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492634955 |
| PKG. de 500 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M5 |
| Longueur | 40 mm |
| Classe | 4.8 |
| Mode d'entraînement | Fendue |
| Forme de tête | Tête fraisée |
| Matière | Acier |
| Revêtement | Electro zingué passivé jaune |
| Filetage | Filetage métrique |

## Normes

| | |
|---|---|
| DIN | 963 |
| BS | ≈4183 |
| NF | ≈E25-123 |
| NEN | ≈2370 |
| ISO | ≈2009 |
| ASME | ≈B18.6.7M |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| d-D | M5 |
| Thread length (min.) | 25 |
| dk (max.) | 9.2 |
| Filetage total quand L ≤ | 30 |
| k (max.) | 2.5 |
| L (mm) | 40 |
| n | 1.2 |
| P | 0.8 |
| t (min.) | 1 |

## Dessin technique