FABORY

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M4X16

Numéro d'article	24565.040.016
Marque	-
UBB	950353912757
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635358
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique