
FABORY



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M6X40

Numéro d'article	24640.060.040
Marque	-
UBB	950353155894
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637734
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

BS	≈4183
DIN	85
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Dessin technique

