
FABORY



Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF ≈E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M6X50

Numéro d'article	24650.060.050
Marque	-
UBB	951353706413
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638656
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-129

Spécifications techniques

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	50
n	1.6
P	1

Dessin technique

