FABORY

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M4X40

Numéro d'article	24660.040.040
Marque	-
UBB	950353158864
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639530
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Grand conditionnement


Normes

ISO	≈7045
DIN	7985

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Filetage total quand L ≤	25
k	3.1
L (mm)	40
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique



P 0.7

FABORY