FABORY

Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue DIN 7973 C Acier Nickelé ST2,9X19MM

Numéro d'article	26040.029.019
Marque	-
UBB	950352051607
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651341
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	2.9 mm
Longueur	19 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Nickelé
Filetage	Filetage de vis à tôle
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	7973 C
ISO	1483 C
NF	E25-661 C
BS	4174

Spécifications techniques

D (mm)	2.9
dk	5.5
f ≈	0.9
k ≈	1.7
L (mm)	19
n	0.8
P	1.5

Dessin technique