FABORY



ISO 8748 Acier à ressort 420-545 HV30 4X32MM

Numéro d'article	39150.040.032
Marque	-
UBB	950359071202
UNSPSC	31163201
EAN	8715492809896
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4 mm
Longueur	32 mm
Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-545 HV30
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort hélicoïdal (goupilles spirales) :Ces goupilles sont utilisées pour les connexions ou le positionnement de

Normes

ISO	8748
DIN	7344

	deux ou plusieurs pièces et peuvent également être utilisées comme arbres et goupilles de charnière, d'arrêt ou de support, et sont facilement démontables.Grâce à leur section en forme de spirale (environ 2,1/4 bobines), ces goupilles sont très flexibles et conviennent à une utilisation répétée avec des charges dynamiques. La répartition égale des contraintes sur toute leur section contre la paroi du trou produit un bon ajustement serré, qui peut absorber des forces de cisaillement non affectées par la direction.Les goupilles sont chanfreinées aux deux extrémités, ce qui permet de les insérer facilement et de les installer automatiquement.

Spécifications techniques

a ≈	1.1
d1 (max.)	4.3
d1 (min.)	4.15
d2 (max.)	3.9
D (mm)	4
L (mm)	32
V	13.5

Dessin technique

