FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Laiton CU2/CU3 M10X40

Numéro d'article	46010.100.040
Marque	-
UBB	950351739962
UNSPSC	31161620
EAN	8715492839954
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	40 mm
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

Dessin technique