FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X28

Numéro d'article	51010.080.028
Marque	-
UBB	500696137065
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024695
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	28 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	28
P	1.25
s	13

Dessin technique