FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M18X150

Numéro d'article	51010.180.150
Marque	-
UBB	500571240620
UNSPSC	31161620
EAN	8715494540810
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M18
Longueur	150 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	150
P	2.5
s	27

Dessin technique