FABORY



Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6X22

Numéro d'article	51210.060.022
Marque	-
UBB	500696144806
UNSPSC	31161504
EAN	8715492003942
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	22 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	964
NEN	≈2371
BS	≈4183
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	22
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Dessin technique

