FABORY



Goupille élastique fendue, épaisse, acier à ressort inoxydable DIN ≈1481 Acier à ressort inoxydable 16X36MM

Numéro d'article	51428.160.036
Marque	-
UBB	500696059343
UNSPSC	31163201
EAN	8715492038524
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	36 mm
Matière	Acier à ressort inoxydable
Info	Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 8 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments

Normes

DIN	≈1481
BS	≈7060
ISO	≈8752
NEN	≈2458

	de construction entre eux.Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Spécifications techniques

d1 (max.)	16.8
d1 (min.)	16.5
d2 ≈	10.5
L (mm)	36
s	3

Dessin technique