FABORY



Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X180

Numéro d'article	51501.120.180
Marque	-
UBB	500696064780
UNSPSC	31161612
EAN	8715492039903
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	180 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	≈603
ISO	≈8677

Spécifications techniques

d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	180
P	1.75
fn (max.)	8.75
Vn (max.)	12.7

Dessin technique

