
FABORY



Vis moletée epaulée fendue DIN 464 Sz Acier inoxydable (Inox) A1 M4X20

Numéro d'article	51828.040.020
Marque	-
UBB	952351278421
UNSPSC	31161500
EAN	8715492310910
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	20 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	465

Spécifications techniques

b	12
d-D	M4
dk	16
ds	8
Filetage total quand L ≤	16
h	9.5
k	3.5
L (mm)	20
n	1
P	0.7

Dessin technique

