FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X20

Numéro d'article	55010.040.020
Marque	-
UBB	950351858267
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323590
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	20 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	20
P	0.7
s	7

Dessin technique

