FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M16X20

Numéro d'article	55010.160.020
Marque	-
UBB	951351918499
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324818
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	20 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M16
k	10
L (mm)	20
P	2
s	24

Dessin technique

