FABORY

# Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M16X55

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 55010.160.055 |
| Marque | - |
| UBB | 950351866591 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492324887 |
| PKG. de 25 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M16 |
| Longueur | 55 mm |
| Classe | 70 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière technique | A4 |
| Direction du filetage | Droit |
| Filetage | Filetage métrique |
| Info | Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50. |

## Normes

| | |
|---|---|
| NEN | 1568 |
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-114 |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| d-D | M16 |
| k | 10 |
| L (mm) | 55 |
| P | 2 |
| s | 24 |

## Dessin technique

