FABORY



Goujon longueur d'implantation ≈ 1d DIN 938 Acier inoxydable (Inox) A4 M20X90

Numéro d'article	55280.200.090
Marque	-
UBB	500512328617
UNSPSC	31161610
EAN	8715494303705
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	90 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 70 - DIN 938 aura une longueur utile de 70 mm et sa longueur filetée pénétrante b1 = 10 mm. La longueur totale est donc: 70 + 10 = 80 mm. La longueur de filetée du côté de l'écrou est: b2 = 26 mm.La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les

Normes

NF	E25-135
DIN	938

	tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution ”grossière” (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).La goujons svt DIN 938 avec un longueur d’implantation ≈ 1d sont surtout fixés dans des pièces en acier.

Spécifications techniques

b	46
bm≈1d	20
b2 =L-(x1+3) à L≤	55
d-D	M20
L (mm)	90
P	2.5
x	6.3

Dessin technique

