FABORY

Bouchon fileté cylindrique à collerette et à six pans creux filetage gaz DIN 908 Acier inoxydable (Inox) A4 G1.1/2A

Numéro d'article	55964.381.001
Marque	-
UBB	500571879294
UNSPSC	31162103
EAN	8715494272858
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	G1.1/2
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage cylindrique pour tuyauterie

Normes

DIN	908

Spécifications techniques

d2 (h14)	55
L ≈	21
s (D12)	24
Filets par pouce	11

Dessin technique