FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN ≈931 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M12X60/50

Numéro d'article	56090.120.060
Marque	-
UBB	952351070422
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860279
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	60 mm
Classe	6.6
Couleur	Blanc
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Plastique
Matière technique	Polyamide (nylon)
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈4014
DIN	≈931
NF	≈E25-112
ASME	≈B18.2.3.1M
NEN	≈1555

Spécifications techniques

b	50
b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.75
s	19

Dessin technique

