FABORY



Vis à tête cylindrique bombée TX pour plastiques 45° Acier Electro zingué 3X12MM

Numéro d'article	67588.030.012
Marque	-
UBB	500656871265
UNSPSC	31161512
EAN	8712423031548
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3 mm
Longueur	12 mm
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Forme des filets pour plastiques

Normes

Spécifications techniques

C (max.)	3.05
D (mm)	3
dk (max.)	5
k (max.)	1.95
L (mm)	12
Clé	8
D (max.)	3

Dessin technique