FABORY



Cheville haute performance type FH II-B M12X120/100

Numéro d'article	97031FIS
Marque	-
UBB	500616707047
UNSPSC	31162101
EAN	4006209970317
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Info	do= Nominal diameter of drill bit.Min. td= Recommended drilling depth.hef= Effective anchorage depth.tfix= Grip range.s = Width across flats.kN = Load in kN.The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.Final calculations should

Normes

comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Spécifications techniques

Dessin technique

