FABORY



# Cheville haute performance type FH II-B M16X160/60

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 97038FIS |
| Marque | - |
| UBB | 500616707534 |
| UNSPSC | 31162101 |
| EAN | 4006209970386 |
| PKG. de 10 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M16 |
| Info | do= Nominal diameter of drill bit.Min. td= Recommended drilling depth.hef= Effective anchorage depth.tfix= Grip range.s = Width across flats.kN = Load in kN.The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.Final calculations should |

## Normes

comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

## Spécifications techniques

## Dessin technique

