FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X150

Numéro d'article	01000.140.150
Marque	-
UBB	950351010968
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008381
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	150 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	150
P	2
s	22

Dessin technique

