FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M10X12

Numéro d'article	01010.100.012
Marque	-
UBB	952351118619
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013798
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	12 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	12
P	1.5
s	17

Dessin technique