FABORY

# Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M24X55

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 01010.240.055 |
| Marque | - |
| UBB | 950351055765 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492015532 |
| PKG. de 25 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M24 |
| Longueur | 55 mm |
| Classe | 8.8 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Brut |
| Filetage | Filetage métrique |

## Normes

| | |
|---|---|
| NEN | 1568 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |
| NF | E25-114 |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| d-D | M24 |
| k | 15 |
| L (mm) | 55 |
| P | 3 |
| s | 36 |

## Dessin technique

