
FABORY

Vis à tête carrée à téton court DIN 479 Acier Brut 8.8 M24X80



Numéro d'article	01030.240.080
Marque	-
UBB	950351984980
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017703
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	80 mm
Threaded pitch (P)	3
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Tête carrée
Forme de tête	Tête carrée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	479
NF	E25-134

Spécifications techniques

d-D	M24
D (mm)	18
dp	18
k	22
L (mm)	80
P	3
s	24
z1	6

Dessin technique

