FABORY



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M5X35

Numéro d'article	01200.050.035
Marque	-
UBB	950351140732
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024763
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	35 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	35
P	0.8
s	8

Dessin technique

