FABORY



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X200

Numéro d'article	01200.060.200
Marque	-
UBB	500644998469
UNSPSC	31161620
EAN	8717077049499
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	200 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	200
P	1
s	10

Dessin technique

