FABORY

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé noir |8| M24

Numéro d'article	01326.240.001
Marque	-
UBB	951355342464
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407177
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Classe	|8|
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Dessin technique