FABORY

# Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO-Métrique DIN 931 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M8X75

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 01400.080.075 |
| Marque | - |
| UBB | 950351187774 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492408143 |
| PKG. de 100 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M8 |
| Longueur | 75 mm |
| Classe | 8.8 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Galvanisé à chaud |
| Filetage | Filetage métrique |
| Info | Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).Après galvanisation, ils s'insèreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique |

## Normes

| | |
|---|---|
| DIN | 931 |
| NEN | 1555 |
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |
| ASME | B18.2.3.1M |

## Spécifications techniques

## Dessin technique

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 28 |
| b (min.): L≤125mm | 22 |
| d-D | M8 |
| k | 5.3 |
| L (mm) | 75 |
| P | 1.25 |
| s | 13 |