FABORY



Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M36X3,00X140

Numéro d'article	04160.360.140
Marque	-
UBB	500644711268
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019676
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	140 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

ISO	8765
DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	140

Dessin technique



P	3
s	55