FABORY

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M6X65

Numéro d'article	07000.060.065
Marque	-
UBB	950351370339
UNSPSC	31161605
EAN	8715492044365
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	65 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241

Spécifications techniques

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	65

Dessin technique