FABORY



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M10X60

Numéro d'article	07000.100.060
Marque	-
UBB	950351374703
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045188
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	60 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Spécifications techniques

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	10
L (mm)	60

Dessin technique

