FABORY



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M12X35

Numéro d'article	07000.120.035
Marque	-
UBB	950351376781
UNSPSC	31161605
EAN	8715492045553
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	35 mm
Classe	12.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.


Normes

NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912

Spécifications techniques

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Filetage total quand L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	35

Dessin technique



P	1.75
s	10