FABORY



# Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M12X300

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 07000.120.300 |
| Marque | - |
| UBB | 952351294832 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8715492045911 |
| PKG. de 10 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M12 |
| Longueur | 300 mm |
| Classe | 12.9 |
| Mode d'entraînement | Six pans creux |
| Forme de tête | Tête cylindrique |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Brut |
| Filetage | Filetage métrique |
| Info | Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène. |


## Normes

| | |
|---|---|
| BS | 4168-1 |
| DIN | 912 |
| ASME | B18.3.1M |
| NEN | 1241 |
| NF | E25-125 |
| ISO | 4762 |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| b | 36 |
| d-D | M12 |
| dk (max.) | 18 |
| Filetage total quand L ≤ | 50 |
| k (max.) | 12 |
| L (mm) | 300 |

## Dessin technique



| | |
|---|---|
| P | 1.75 |
| s | 10 |