FABORY



Vis à tête fraisée à six lobes internes ISO ≈10642 Acier Electro zingué 08.8 M5X25

Numéro d'article	07450.050.025
Marque	-
UBB	954351376338
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150875
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	25 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.Pour

Normes

DIN	≈7991
ISO	≈10642

les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	16
d-D	M5
dk	10
k (max.)	2.8
L (mm)	25
P	0.8
Clé	25
α	90

Dessin technique

