FABORY



Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Electro zingué 8.8 M3X30

Numéro d'article	07470.030.030
Marque	-
UBB	950351953209
UNSPSC	31161518
EAN	8715492151063
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	30 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé

Normes

ISO	10642
DIN	≈7991

par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	18
d-D	M3
dk (max.)	5.81
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	1.86
L (mm)	30
P	0.5
s	2
α	90

Dessin technique

