
FABORY



Étrier en U type B Acier Electro zingué M12X155X126X50

Numéro d'article	17243.120.126
Marque	-
UBB	408373268890
UNSPSC	31161616
EAN	8712547004015
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	155 mm
D (Inch)	4inch
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

Spécifications techniques

b	50
d-D	M12
d	12
D (mm)	114
E	126
Pour tuyau ø	4
L (mm)	155
L1	143
L2	86
L3	29

Dessin technique

