FABORY



Tige filetée longueur 1 mètre filetage en surcote DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 4.8 M30

Numéro d'article	20140.300.001
Marque	-
UBB	950353454388
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604675
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	1000 mm
Classe	4.8
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Info	Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisées à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g.Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage

Normes

NF	E25-136
DIN	976-1A

de classe 6AZ (surdimensionnée).1 mètre en surcote

Spécifications techniques

d-D	M30
L (mm)	1000
P	3.5

Dessin technique

