FABORY



Tige filetée longueur 2 mètres filetage en surcote DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 4.8 M16

Numéro d'article	20145.160.001
Marque	-
UBB	500621925188
UNSPSC	31161618
EAN	8715494514866
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	2000 mm
Classe	4.8
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Galvanisé à chaud
Filetage	Filetage métrique
Info	Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisées à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g.Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage

Normes

DIN	976-1A
NF	E25-136

de classe 6AZ (surdimensionnée).2 mètres en surcôte

Spécifications techniques

d-D	M16
L (mm)	2000
P	2

Dessin technique

