FABORY



Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X90

Numéro d'article	24520.060.090
Marque	-
UBB	950353120328
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631039
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	90 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈1207
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NEN	≈1602
NF	≈E25-127

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	90
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Dessin technique