FABORY

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M4X45

Numéro d'article	24540.040.045
Marque	-
UBB	950353134519
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633309
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	45 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	45
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique