FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M16X100

Numéro d'article	24540.160.100
Marque	-
UBB	950353142694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634399
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	100 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Filetage total quand L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	100
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Dessin technique

