FABORY



Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M4X12

Numéro d'article	24570.040.012
Marque	-
UBB	950353148550
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636010
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	964
NEN	≈2371
ISO	≈2010
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	12
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Dessin technique

