FABORY



Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M8X16

Numéro d'article	24570.080.016
Marque	-
UBB	950353151596
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636362
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
BS	≈4183
NEN	≈2371

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	16
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Dessin technique

