
FABORY



Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M4X5

Numéro d'article	24640.040.005
Marque	-
UBB	950353514694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637253
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	5 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ISO	≈1580
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1603
DIN	85

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	5
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Dessin technique

