
FABORY



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M6X8

Numéro d'article	24640.060.008
Marque	-
UBB	950353155142
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637635
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	8 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
NEN	≈1603
DIN	85
BS	≈4183
NF	≈E25-128

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	8
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Dessin technique

