
FABORY



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M6X40

Numéro d'article	24640.060.040
Marque	-
UBB	950353155894
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637734
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

DIN	85
BS	≈4183
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
NEN	≈1603

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Dessin technique

