FABORY

# Vis à tête hexagonale filetage total BSW BS ≈1083 Laiton Cu2 5/16X2 Inch

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 46210.079.050 |
| Marque | - |
| UBB | 950351751652 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492842077 |
| PKG. de 50 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | 5/16 Inch |
| Longueur | 50 mm |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Laiton |
| Matière technique | Cu2 |
| Direction du filetage | Droit |
| Filetage | British Standard Whitworth |
| Filets par pouce | 18 |
| Info | Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet unifié (UNC/UNF). |

## Normes

| | |
|---|---|
| BS | ≈1083 |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| A | 0.525 |
| F | 0.218 |
| L (mm) | 50 |

## Dessin technique

FABORY

